





E		F	
DIMENSION (尺寸)			
No of conductors (导体数目)	N	YY	
Pitch (间距)	▲ P	0.5	±0.05
Span (总间距)	▲ SP	0.5*(YY-1)	±0.07
Width (宽度)	▲ W	0.5*(YY+1)	±0.08
Margin (边距)	▲ M	0.5	±0.07
	/	/	/
Total length (总长)	▲ TL	100	±2.0
Insulator length (绝缘胶长)	IL	92	/
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.30	±0.05
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.12	±0.05
Strip length (裸铜长度)	▲ S1	4.00	±0.5
	▲ S2	4.00	±0.5
Supporting Tape length (补强板长度)	B1	8.00	±1.5
	B2	8.00	±1.5
Strip Slant (线口倾斜)	A1	≤0.3	
Punch Slant (冲孔倾斜)	A2	≤0.3	

Material list (辅料清单)			
NO	ITEM(项目)	SPEC(规格)	QTY(数量)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

STRUCTURE (构造)				
NO	ITEM (项目)	SPECIFICATION (规格)	REMARK (备注)	
1	INSULATION (胶膜)	Printed 印字 (43um)		
		AWM 20624 80C 60V VW-1		
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	White 白色 (43um)		/
		Blue 蓝色 (225um)		/
3	CONDUCTOR 导体	Thickness (厚度)	0.035	±0.005
		Width (宽度)	0.3	±0.03
4	CONDUCTOR 导体镀层	PLATED (电镀)	Sn (40 μ" 锡)	MIN
			/	/

MINTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

品名 (TITLE)	0.50 FFC非线-06P TL=100mm			制图 (DSE)	Kenny
料号 (DWG NO)	M7A-DT06-0100N-4/4/8/8			校对 (CHKD)	Thomas
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm	审核 (APPD)	Dawin
				张数 (SHEET)	1 OF 1
				SIZE	A4
				REV	A

Δ	新图制定	Venn	2025.11.2
版次	变更内容	申请人	发行日期

—一般公差 (TOLERANCE)

X. ±.50	.XX ±.10
.X ±.20	.XXX ±.05
ANGLES	±1°

[illegible]