







标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

| PIN | DIM A | DIM B | DIM C |
|-----|-------|-------|-------|
| 2P  | 8.00  | 4.80  | 2.00  |
| 3P  | 10.00 | 6.80  | 4.00  |
| 4P  | 12.00 | 8.80  | 6.00  |
| 5P  | 14.00 | 10.80 | 8.00  |
| 6P  | 16.00 | 12.80 | 10.00 |
| 7P  | 18.00 | 14.80 | 12.00 |
| 8P  | 20.00 | 16.80 | 14.00 |
| 9P  | 22.00 | 18.80 | 16.00 |
| 10P | 24.00 | 20.80 | 18.00 |
| 11P | 26.00 | 22.80 | 20.00 |
| 12P | 28.00 | 24.80 | 22.00 |
| 13P | 30.00 | 26.80 | 24.00 |
| 14P | 32.00 | 28.80 | 26.00 |
| 15P | 34.00 | 30.80 | 28.00 |
| 16P | 36.00 | 32.80 | 30.00 |

RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW  
(COMPONENT SIDE TOLERANCE ±0.1)

## Specifications:

1. Rated Voltage: 125V AC/DC
2. Rated Current: 2A AC, DC
3. Withstand Voltage: 200V AC/minute
4. Contact Resistance: 50mΩ (Max)
5. Insulation Resistance: 1000MΩ (MIN)
6. Storage Temperature Range: -40℃ ~ +85℃
7. Operation Temperature Range: -25℃ ~ +70℃

|    |    |     |       |    |
|----|----|-----|-------|----|
| 2  | 插针 | 铜   | 镀镍锡   |    |
| 1  | 基座 | LCP | 本色    |    |
| 序号 | 品名 | 材质  | 电镀/颜色 | 备注 |




深圳市虹成电子有限公司

|               |             |
|---------------|-------------|
| 品名<br>TITLE   | 针座          |
| 料号<br>PART NO | HCZZ0451-12 |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 例  
SCALE

1:1

X. xxx ±0.05  
X. xx ±0.15  
X. x ±0.25单 位  
UNIT

MM

制 图  
DRAW

AhYe

X. xx° ±1°  
X. x° ±3°  
X. ° ±5°张 数  
PART NO

1 OF 1

审 核  
CHECKED

夏操云

版 本  
REV

A

批 准  
APPROVE

赵亮亮

