



1

2



3

4

A



B



C

D

技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.3
- 3、材质: 碳钢镀镍-满足ROHS
- 4、样式: 直筒双针UI
- 5、工艺: 高温180摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在 ± 0.25 计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 05925216722
- 9、型号: F6-9-0.3-1.0UI
- 10、盐雾测试: 百分五盐雾测试满足24小时
- 11、包装方式: 袋装-最小包装一袋1000个

E

F

						碳钢线			厦门市芯网电子科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	
设计						s			3:1	
校核										
批准										

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F