




- 技术要求：
- 1、单位：mm
 - 2、线径：0.4
 - 3、材质：碳钢镀镍-满足ROHS
 - 4、样式：直筒偏心
 - 5、工艺：高温180摄氏度热处理
 - 6、未标注公差以在±0.25计
 - 7、表面无脏污 、无材质不良
 - 8、联系电话：0592-5216722
 - 9、型号：F10-4-0.4P
 - 10、盐雾测试：百分五盐雾测试满足24小时
 - 11、包装方式：袋装-最小包装一袋2000个

						碳钢线			厦门市芯网电子科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	
设计						s			3:1	
校核										
批准										