





未标注公差 Tolerances are not indicated		视图 view		TONGRUI JOIN — 同 瑞 电 子 — Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd 东莞市通瑞电子科技有限公司						
0~5: ±0.1		设计 DESIGNED		型号 MODEL	M8L. M1. AXX. NPP52	单位 UNIT	mm			
6~10: ±0.15		校对 CHECKED								
11~50: ±0.2		审核 APPROVED		名称 PARTNAME	M8L (焊接针) 直式母头	版本 REV	A/0			
51~100: ±0.25		日期 date								
100+: ±25%		比例 SCALE								
1:1										

M8公头座产品定义/M8 Male Connector Product Definition

键位 Keys	芯数量Number of pins/焊接面Weld Surface				
A	3Pin	4Pin	5Pin	6Pin	8Pin
B			5Pin		
D		4Pin			
插合端直径(mm) Mating end diameter (mm)	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7
额定工作电压 (V) Rated operating voltage (V)	60V	60V	60V	30V	30V
额定工作电流(A) Rated Operating Current (A)	4A	4A	3A	2A	1.5A
绝缘电阻MΩ) Insulation resistanceMΩ)	≥100 MΩ				

未标注公差
Tolerances are not
indicated
0~5: ±0.1
6~10: ±0.15
11~50: ±0.2
51~100: ±0.25
100+: ±25%

视图
view
设计
DESIGNED
校 对
CHECKED
审 核
APPROVED



TONGRUI JOIN

Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd

东莞市通瑞电子科技有限公司

型 号 MODEL		单 位 UNIT	mm
名 称 PARTNAME	M8系列母头母座定义规格	版 本 REV	A/0