





|                                       |  |                 |  |                                                                                                                                         |                     |            |     |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----|
| 未标注公差<br>Tolerances are not indicated |  | 视图<br>view      |  | <div><div>TONGRUIJOIN</div><div>— 阿 透 瑞 —</div><div>Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd</div><div>东莞市通瑞电子科技有限公司</div></div> |                     |            |     |
| 0~5: ±0.1                             |  | 设计<br>DESIGNED  |  | 型号<br>MODEL                                                                                                                             | M8L. M1. AXX. NPP52 | 单位<br>UNIT | mm  |
| 6~10: ±0.15                           |  | 校对<br>CHECKED   |  |                                                                                                                                         |                     |            |     |
| 11~50: ±0.2                           |  | 审核<br>APPROVED  |  | 名称<br>PARTNAME                                                                                                                          | M8L (焊接针) 直式母头      | 版本<br>REV  | A/0 |
| 51~100: ±0.25                         |  | 日期<br>date      |  |                                                                                                                                         |                     |            |     |
| 100+: ±25%                            |  | 比例 1:1<br>SCALE |  |                                                                                                                                         |                     |            |     |

M8公头座产品定义/M8 Male Connector Product Definition

| 键位<br>Keys                                | 芯数量Number of pins/焊接面Weld Surface |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| A                                         | 3Pin                              | 4Pin | 5Pin | 6Pin | 8Pin |
| B                                         |                                   |      | 5Pin |      |      |
| D                                         |                                   | 4Pin |      |      |      |
| 插合端直径(mm)<br>Mating end diameter (mm)     | 1.0                               | 1.0  | 1.0  | 0.7  | 0.7  |
| 额定工作电压 (V)<br>Rated operating voltage (V) | 60V                               | 60V  | 60V  | 30V  | 30V  |
| 额定工作电流(A)<br>Rated Operating Current (A)  | 4A                                | 4A   | 3A   | 2A   | 1.5A |
| 绝缘电阻MΩ)<br>Insulation resistanceMΩ)       | ≥100 MΩ                           |      |      |      |      |

未标注公差  
Tolerances are not  
indicated  
0~5: ±0.1  
6~10: ±0.15  
11~50: ±0.2  
51~100: ±0.25  
100+: ±25%

视图  
view  
设计  
DESIGNED  
校 对  
CHECKED  
审 核  
APPROVED



TONGRUI JOIN

Dongguan Tongrui Electronic Technology Co., Ltd

东莞市通瑞电子科技有限公司

|                 |              |             |     |
|-----------------|--------------|-------------|-----|
| 型 号<br>MODEL    |              | 单 位<br>UNIT | mm  |
| 名 称<br>PARTNAME | M8系列母头母座定义规格 | 版 本<br>REV  | A/0 |