

1 2 3 4 5 6 7 8

H

G

F






E

D

C






B

A




印制线路板
PCB Layout Recommended

- 1、Rating:DC 30V 0.1A
- 2、Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
- 3、Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
- 4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
- 5、Operating force: $250\pm 50\text{g}$
- 6、life test:10000 cycles
- 7、Operation type: Self-locking



7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR



FREE 常态	PUSH 按下

电路图
Circuit Diagram

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
30~ :±0.30	±2°	PART NO. HMT-5.8-ZSPT-S	TITLE: 按键开关 Key Switch	
10~30:±0.20			CUSTOMER	SIZE A4
~10:±0.15		DESIGN: James		
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen		UNITS MM
		APPD: Sophia		SCALE N:A
				SHEET 1/1

1 2 3 4 5 6 7 8