




- 1、Rating:DC 30V 0.1A
- 2、Contact resistance:≤100mΩ
- 3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
- 4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
- 5、Operating force:250±50g
- 6、life test:10000 cycles
- 7、Operation type: no lock

FREE 常态	PUSH 按下

印制线路板
PCB Layout Recommended

电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	-	-	-	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTCONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd		
30~	±0.30	±2°	PART NO. HMT-5.8-ZSPT-W	TITLE: 按键开关 Key Switch
10~30	±0.20		DESIGN: James	CUSTOMER
~10	±0.15		CHED: Talen	SIZE A4
MANUFACTURE DWG		APPD: Sophia	SCALE N:A	UNITS MM
			SHEET 1/1	