






SECTION A-A




技术指标(Technical Index):

- 1.温度范围(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电压(Rated voltage):100V,AC.
- 3.额定电流(Rated current):1.0A AC,DC.
- 4.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 5.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$.
- 6.耐压值(Withstanding voltage):500V AC/minute.




Part No	CKT	A	B
ZH1.5-2PWZ-MR	2	1.5	4.5
ZH1.5-3PWZ-MR	3	3.0	6.0
ZH1.5-4PWZ-MR	4	4.5	7.5
ZH1.5-5PWZ-MR	5	6.0	9.0
ZH1.5-6PWZ-MR	6	7.5	10.5
ZH1.5-7PWZ-MR	7	9.0	12.0
ZH1.5-8PWZ-MR	8	10.5	13.5
ZH1.5-9PWZ-MR	9	12.0	15.0
ZH1.5-10PWZ-MR	10	13.5	16.5
ZH1.5-11PWZ-MR	11	15.0	18.0
ZH1.5-12PWZ-MR	12	16.5	19.5
ZH1.5-13PWZ-MR	13	18.0	21.0
ZH1.5-14PWZ-MR	14	19.5	22.5
ZH1.5-15PWZ-MR	15	21.0	24.0
ZH1.5-16PWZ-MR	16	22.5	25.5
ZH1.5-17PWZ-MR	17	24.0	27.0
ZH1.5-18PWZ-MR	18	25.5	28.5
ZH1.5-19PWZ-MR	19	27.0	30.0
ZH1.5-20PWZ-MR	20	28.5	31.5

序号	品名	材质
①	ZH1.5弯针WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	ZH1.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: ZH1.5弯针WTB
DECIMALS:	ANGLES:	PAR ZH1.5-NPWZ-MR
X.:±0.50	±1°	DWN Lucas
X.X:±0.20		CHKD Ethan
X.XX:±0.10		APVD Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1 UNIT:MM
		SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A




CKT (1.5mm pitch)	W	PCS/REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
2	16	700	14	9800
3				
4				
5				
6	24	700	10	7000
7				
8				
9				
10	32	700	8	5600
11				
12				
13				
14	44	700	6	4200
15				
16				
17				
18				
19				
20				




NOTE(注):

- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$.
(10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)
- 2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm.
(载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
- 3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS.
(所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
- 4.MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING.
(载带材料: 透明抗静电 PS, 冷封.)
- 5.THICKNESS: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$. (载带厚度: $0.40 \pm 0.05\text{mm}$.)
- 6.PACKING LENGTH PER REEL: 8.832 METERS. (每卷包装长度: 8.832米.)
- 7.COMPONENT LOAD PER REEL: 700 PCS. (每卷包装数量: 700只, 前后各空18只.)
8. 纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
9. 纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.



纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Height (CM)	7.5	15	32



CKT (1.5mm pitch)	BO	W	F	S
2	4.80	16	7.50	
3	6.30			
4	7.80			
5	9.30			
6	10.80	24	11.50	
7	12.30			
8	13.80			
9	15.30			
10	16.80	32	14.20 ± 0.10	28.40
11	18.30			
12	19.80			
13	21.30			
14	22.80	44	20.20 ± 0.10	40.40
15	24.30			
16	25.80			
17	27.30			
18	28.80			
19	30.30			
20	31.80			

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: ZH1.5弯针WTB载带包装	
			PAR	ZH1.5-NPWZ-MR
DECIMALS:	ANGLES:		DWN	Lucas
X.:±0.50	±2°		CHKD	Ethan
X.X:±0.25			APVD	Jacob
X.XX:±0.15			SCALE1:1	UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A