





未注尺寸公差依照一般公差		范围	公差值
范围	公差值	≥100-150mm	±0.40
0-6mm	±0.10	≥150-200mm	±0.50
≥6-20mm	±0.15	≥200-250mm	±0.65
≥20-50mm	±0.20	≥250-300mm	±0.80
≥50-100mm	±0.30	300mm以上	±1.0

品牌 (BRAND)	 博众新材 —DGBZ NEW MATERIAL—	页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE)
工厂 (FACTORY)	东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd	日期 (DATE)	2021. 10. 12	 表面处理: 本色洗白 材质: 6063-T5铝
		设计 (DESIGN)	LUO	
品名 (ITEM NO)	35.5×11×3mm, 散热片	审核 (CHECKED)	ROGER LI	
料号 (PART NO)	BTCL351125-L	核准 (APPROVED)	ROC ZHAO	
These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. The property should not be copied. Without Dongguan Bozhong Electrical Co., Ltd. Prior written consent to copy or use in any way.				