

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

2X04A

7.50

15.00

2X05A

10.00

17.50

2X06A

12.50

20.00

2X07A

15.00

22.50

2X08A

17.50

25.00

2X09A

20.00

27.50

2X10A

22.50

30.00

2X11A

25.00

32.50

2X12A

27.50

25.00

2X13A

30.00

37.50

2X14A

32.50

40.00

SPECIFICATIONS

- 1.Current Rating: 3A AC, DC
- 2.Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3.Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4.Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6.Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HC-XA2.54-2x4A

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

X±0.25 X'±2'
.X±0.20 .X'±1'
.XX±0.15 .XX'±0.5'
.XXX±0.10 .XXX'±0.5'

单 位
UNIT
张 数
PART NO
版 本
REV

MM
1 OF 1
A

制 图
DRAW
审 核
CHECKED
批 准
APPROVE

AhYe
夏操云
赵亮亮

