










RECOMMENDED PCB LAYOUT


Tolerance: ± 0.05

说明:

1. 胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
2. 端子: C2680 T=0.15mm, 半金镀G/F" (功能区)
3. 外壳: C2680 T=0.25mm, 镀锡
4. 额定电流: 2A 最大.
5. 耐电压: 100V(AC)/1分钟至少.
6. 接触电阻: 30m Ω 最大.
7. 绝缘电阻: 100M Ω 最小.
8. 插入力: 3.57Kg 最大.
9. 拔出力: 1.0Kg 初始 最小 ; 测试后0.81Kg 最小
10. 温度范围: -30°C ~ +80°C



DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
.X±0.35	X.*± 5°	APR.	Alex	TITLE: USB 2.0/3.0 90度转接器 18P	
.XX±0.25	.X.*± 3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-U254-051T-4BH23	
.XXX±0.15	.XX.*± 1°	DRA.	Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
				SIZE A4	SCALE 1:1



说明:

1. 将检查合格的产品,放入承载带中,一盘包装1000/1500PCS
2. 将15盘承载带放入纸箱中:
3. 将纸箱封装好,贴上标签.

每箱数量	净重(Kg)	毛重 (Kg)
15000/22500PCS	XXX	XXX

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd					
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
.X±0.35	X:°± 5°	APR.	Alex	TITLE: MIRCO USB 5S 4.85 牛角无磁通			
.XX±0.25	.X°± 3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-U254-051T-4BH23			
.XXX±0.15	.XX°± 1°	DRA.	Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING	
				SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A