









标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE


适合线路板




SECTION A-A



Assembly Layout



结构外形(锁扣窗口)



以上结构外形(锁扣窗口)

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	1.25	3.87	7.60	0.00
3	2.50	5.12	8.85	0.00
4	3.75	6.37	10.10	2.50
5	5.00	7.62	11.35	3.75
6	6.25	8.87	12.60	5.00
7	7.50	10.12	13.85	6.25
8	8.75	11.37	15.10	7.50
9	10.00	12.62	16.35	8.75
10	11.25	13.87	17.60	10.00
11	12.50	15.12	18.85	11.25
12	13.75	16.37	20.10	12.50
13	15.00	17.62	21.35	13.75
14	16.25	18.87	22.60	15.00
15	17.50	20.12	23.85	16.25
16	18.75	21.37	25.10	17.50

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 125V, AC/DC。
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
- 额定电流: 1.0A AC, DC

适用电线型号: a. AWG#28: 2.5A(per pin)

b. AWG#30: 1.0A(per pin)

c. AWG#32: 0.8A(per pin)

2	插针	铜	镀金	
1	基座	PA9T	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	针座
料号 PART NO	HC-MX1.25-2PCB

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比列
SCALE

1:1

X.±0.30 X.±5°
.X±0.25 .X±3°
.XX±0.20 .XX±1°

单位
UNIT
张数
PART NO
版本
REV

MM
1 OF 1
A

制图
DRAW
审核
CHECKED
批准
APPROVE

AhYe
夏操云
赵亮亮

