




Part No	CKT	A	B	C	D
BX-NH1.0-2PWT-BD	2	1.00	2.50	3.50	3.48
BX-NH1.0-3PWT-BD	3	2.00	3.50	4.50	4.48
BX-NH1.0-4PWT-BD	4	3.00	4.50	5.50	5.48
BX-NH1.0-5PWT-BD	5	4.00	5.50	6.50	6.48
BX-NH1.0-6PWT-BD	6	5.00	6.50	7.50	7.48
BX-NH1.0-7PWT-BD	7	6.00	7.50	8.50	8.48
BX-NH1.0-8PWT-BD	8	7.00	8.50	9.50	9.48
BX-NH1.0-9PWT-BD	9	8.00	9.50	10.50	10.48
BX-NH1.0-10PWT-BD	10	9.00	10.50	11.50	11.48
BX-NH1.0-11PWT-BD	11	10.00	11.50	12.50	12.48
BX-NH1.0-12PWT-BD	12	11.00	12.50	13.50	13.48
BX-NH1.0-13PWT-BD	13	12.00	13.50	14.50	14.48
BX-NH1.0-14PWT-BD	14	13.00	14.50	15.50	15.48
BX-NH1.0-15PWT-BD	15	14.00	15.50	16.50	16.48
BX-NH1.0-16PWT-BD	16	15.00	16.50	17.50	17.48
BX-NH1.0-17PWT-BD	17	16.00	17.50	18.50	18.48
BX-NH1.0-18PWT-BD	18	17.00	18.50	19.50	19.48
BX-NH1.0-19PWT-BD	19	18.00	19.50	20.50	20.48
BX-NH1.0-20PWT-BD	20	19.00	20.50	21.50	21.48



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: -25℃~85℃.
3. 额定电压: 50V, AC, DC.
4. 接触电阻: ≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 额定电流: 1A, AC, DC.

序号	品名	材质
①	B型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0米黄色
②	B型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	B型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-NH1.0-NPWT-BD	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	1.0 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
			.X±0.20		核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)		