

产品类型名称	用于 24 V DC 的 SCALANCE W、X 的端子板，3 针，插入式接线端子，馈送电压
产品描述	用于 SCALANCE W、X 的端子板，3 针，插入式接线端子，馈送电压
	
应用适宜性	SCALANCE XB-000 的馈送电压
接口	
电气连接规格	插入式
机械参数	
极数	3
结构形式，尺寸和重量	
宽度	15.24 mm
端子光栅尺寸	5.08 mm
标准，规格，许可	
参考标示	XDB
符合 IEC 81346-2:2019	
更多信息 / 网络链接	
网络链接	- 至网页：导线和插头的选型帮助 - 至网页：选择辅助工具 TIA Selection Tool - 至网页：工业通信 - 至网页：SiePortal - 至网页：图片数据库 - 至网页：CAx 下载管理器 - 至网页：Industry Online Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/simatic-net https://sieportal.siemens.com https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
安全提示	
安全提示	西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry 。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子工业网络安全 RSS 源，网址为 https://www.siemens.com/cert 。（V4.7）
认可 / 证书	
General Product Approval	



[China RoHS](#)

上一次修改：

2025/4/9