



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: $50\text{V}, \text{AC}, \text{DC}$.
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 额定电流: $1\text{A}, \text{AC}, \text{DC}$.

序号	品名	材质
①	B型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0米黄色
②	B型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	B型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING
			X.: ± 0.50	$\pm 1^{\circ}$	审核 CHECK
			X.X: ± 0.20		批准 APPROVAL
			X.XX: ± 0.10		单位 UNITS

Part No	CKT	A	B	C	D
ZX-NH1.0-2PWT-BD	2	1.00	2.50	3.50	3.48
ZX-NH1.0-3PWT-BD	3	2.00	3.50	4.50	4.48
ZX-NH1.0-4PWT-BD	4	3.00	4.50	5.50	5.48
ZX-NH1.0-5PWT-BD	5	4.00	5.50	6.50	6.48
ZX-NH1.0-6PWT-BD	6	5.00	6.50	7.50	7.48
ZX-NH1.0-7PWT-BD	7	6.00	7.50	8.50	8.48
ZX-NH1.0-8PWT-BD	8	7.00	8.50	9.50	9.48
ZX-NH1.0-9PWT-BD	9	8.00	9.50	10.50	10.48
ZX-NH1.0-10PWT-BD	10	9.00	10.50	11.50	11.48
ZX-NH1.0-11PWT-BD	11	10.00	11.50	12.50	12.48
ZX-NH1.0-12PWT-BD	12	11.00	12.50	13.50	13.48
ZX-NH1.0-13PWT-BD	13	12.00	13.50	14.50	14.48
ZX-NH1.0-14PWT-BD	14	13.00	14.50	15.50	15.48
ZX-NH1.0-15PWT-BD	15	14.00	15.50	16.50	16.48
ZX-NH1.0-16PWT-BD	16	15.00	16.50	17.50	17.48
ZX-NH1.0-17PWT-BD	17	16.00	17.50	18.50	18.48
ZX-NH1.0-18PWT-BD	18	17.00	18.50	19.50	19.48
ZX-NH1.0-19PWT-BD	19	18.00	19.50	20.50	20.48
ZX-NH1.0-20PWT-BD	20	19.00	20.50	21.50	21.48



料号 PART NO.	ZX-NH1.0-NPWT-BD	版本 REV.	A
品名 TITLE	1.0 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

兆星精密电子(深圳)有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.