




标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE

PIN

尺寸 (mm)

A

B

C

02

2.54

5.08

2.25

03

5.08

7.62

4.79

04

7.62

10.16

7.33

05

10.16

12.70

9.87

06

12.70

15.24

12.41

07

15.24

17.78

14.95

08

17.78

20.32

17.49

09

20.32

22.86

20.03

10

22.86

25.40

22.57

11

25.40

27.94

25.11

12

27.94

30.48

27.65

13

30.48

33.02

30.19

14

33.02

35.56

32.73

15

35.56

38.10

35.27

16

38.10

40.64

37.81

SPECIFICATIONS

- 1.Current Rating: 4A AC, DC
- 2.Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3.Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4.Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6.Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名

针座

TITLE

料 号


HC-XH2510-8AW-M

PART NO

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1



X.±0.25 X.*±2'

单 位

MM

制 图

AhYe

.X±0.20 .X*±1'

张 数

1 OF 1

审 核

夏操云

.XX±0.15 .XX*±0.5'

版 本

A

批 准

赵亮亮

.XXX±0.10 .XXX*±0.5'

APPROVE

