




http://hcdz2017.com/

2

3

4

5

6

7

8

9

标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

2X01

4.00

2X02

3.00

7.00

2X03

6.00

10.00

2X04

9.00

13.00

2X05

12.00

16.00

2X06

15.00

19.00

2X07

18.00

22.00

2X08

21.00

25.00

2X09

24.00

28.00

2X10

27.00

31.00

2X11

30.00

34.00

2X12

33.00

37.00

SPECIFICATIONS

- 1.Current Rating: 5A AC, DC
- 2.Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3.Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4.Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7.Material: Wafer PA66 Black
PIN Brass Tin-plated

2	插针	铜	镀锡	
1	胶壳	PA66	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名

胶壳


料 号
PART NO

HC-5557-MX3.0-2x10Y

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1



X±0.25 X'±2'

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

.X±0.20 .X'±1'

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

.XX±0.15 .XX'±0.5'

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

.XXX±0.10 .XXX'±0.5'

http://hcdz2017.com/