






A-A



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)



SCHEMATIC

6	弯片	1	H62 黄铜带	D.Cu/Sn
5	插针	1	H65 黄铜带	D.Cu/Sn
4	后盖	1	PA66 工程塑料	黑
3	平片	1	H62 黄铜带	D.Cu/Sn
2	簧片	1	黄铜带	
1	底座	1	PA66 工程塑料	黑
序号	名称	数量	材料	备注

Main technical performance	
Rated electrical load	DC 24V 5A
Contact resistance	<30mΩ
Insulation resistance	>100MΩ
Pressure resistance	AC 500V 1min
Insertion force	3-30N
Operating temperature range	-20℃~+70℃
service life	5000cycles

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.2	X.*± 1	APR. Alex	TITLE: DC SOCKET		
.XX±0.1	.X*± 0.5	CHK. Jack	DWG NO. XY-DC-005-25A		
.XXX±0.05	.XX*±	DRA. Can	PROJ. 	CUSTOMER DRAWING	
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 1