

标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

PIN

尺寸 (mm)

A

B

C

D

02

0.80

3.04

3.80

1.90

03

1.60

3.84

4.60

2.70

04

2.40

4.64

5.40

3.50

05

3.20

5.44

6.20

4.30

06

4.00

6.24

7.00

5.10

07

4.80

7.04

7.80

5.90

08

5.60

7.84

8.60

6.70

09

6.40

8.64

9.40

7.50

10

7.20

9.44

10.2

8.30









技术要求:

额定电流: 0.7A AC,DC

额定电压: 30V AC

温度范围:  $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$ 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ 

耐 压: 200V AC/min



PCB Layout

|    |     |     |       |     |
|----|-----|-----|-------|-----|
| 2  | 接触  | 铜   | 镀锡    |     |
| 1  | 基座  | LCP | 米色    |     |
| 序号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 品 名<br>TITLE   | 针座              |
| 料 号<br>PART NO | HC-SURO. 8-8PWT |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 列  
SCALE

1:1

单 位  
UNIT

MM

制 图  
DRAW审 核  
CHECKED批 准  
APPROVE

X.±0.30

X.±5'

.X±0.25

.X±3'

.XX±0.20

.XX±1'

张 数  
PART NO

1 OF 1

版 本  
REV

A

AhYe

夏操云

赵亮亮

