

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN

尺寸 (mm)

A

B

C

D

02

0.60

1.36

3.00

2.35

03

1.20

1.96

3.60

2.95

04

1.80

2.56

4.20

3.55

05

2.40

3.16

4.80

4.15

06

3.00

3.76

5.40

4.75

07

3.60

4.36

6.00

5.35

08

4.20

4.96

6.60

5.95

09

4.80

5.56

7.20

6.55

10

5.40

6.16

7.80

7.15

技术要求:

额定电流: 0.2A AC,DC (AWG#36)

0.3A AC,DC (AWG#34)







额定电压: 30V (AC,DC)

温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 接触电阻: $40\text{m}\Omega \text{ max}$ 绝缘电阻: $100\text{M}\Omega \text{ min}$

耐 压: 200V AC/min

绝缘外径: $\phi 0.29 \pm 0.02$ 毫米

适用导线规格: AWG#36



2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	针座
料号 PART NO	HC-0.6-2PWT

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比列
SCALE

1:1

单位
UNIT

MM

制图
DRAW

1 OF 1

审核
CHECKED批准
APPROVE张数
PART NO版本
REV

A

AhYe

夏操云

赵亮亮

