






标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE



SPECIFICATIONS

- 1.Current Rating:5A AC, DC
- 2.Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3.Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4.Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7.Material:Phosphoric bronze Tin-plated
- 8.Applicable Wire Sizes: AWG#20~28#



1	端子	铜	镀锡	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	端子	
			料 号 PART NO	HC-DZ-5557-MX3.0	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1		
X±0.25	X*±2°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.X±0.20	.X*±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
.XX±0.15	.XX*±0.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
.XXX±0.10	.XXX*±0.5°				