

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

2

3.00

9.65

3

6.00

12.65

4

9.00

15.65

5





12.00

18.65

6


15.00

21.65







SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT



2	插针	铜	镀锡	
1	底座	PA66	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	针座
料号 PART NO	HC-5557-MX3.0-3AW

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1

X±0.25	X'±2"
.X±0.25	.X'±1"
.XX±0.15	.XX'±0.5"
.XXX±0.10	.XXX'±0.5"

单 位 UNIT	MM
张 数 PART NO	1 OF 1
版 本 REV	A

制 图 DRAW	AhYe
审 核 CHECKED	夏操云
批 准 APPROVE	赵亮亮

