







标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

PIN 尺寸 (mm)

| PIN | A    | B    | C    |
|-----|------|------|------|
| 02  | 0.80 | 1.78 | 2.40 |
| 03  | 1.60 | 2.58 | 3.20 |
| 04  | 2.40 | 3.38 | 4.00 |
| 05  | 3.20 | 4.18 | 4.80 |
| 06  | 4.00 | 4.98 | 5.60 |
| 07  | 4.80 | 5.78 | 6.40 |
| 08  | 5.60 | 6.58 | 7.20 |
| 09  | 6.40 | 7.38 | 8.00 |
| 10  | 7.20 | 8.18 | 8.80 |

技术要求:

额定电流: 0.7A AC,DC

额定电压: 30V AC

温度范围: -40° C~+85° C

接触电阻: ≤0.03 Ω

绝缘电阻: ≥100M Ω

耐 压: 200V AC/min

适用电线: AWG#32

绝缘层直径:  $\phi 0.38 \pm 0.02\text{mm}$ 

|    |     |      |       |     |
|----|-----|------|-------|-----|
| 2  | 端子  | 铜    | 镀金    |     |
| 1  | 胶壳  | PA66 | 白色    |     |
| 序号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 品 名<br>TITLE   | 胶壳+端子           |
| 料 号<br>PART NO | HC-SUR0. 8-10YD |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 列  
SCALE

1:1

单 位  
UNIT

MM

张 数  
PART NO

1 OF 1

版 本  
REV

A

制 图  
DRAW审 核  
CHECKED批 准  
APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮

