

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

2

3.00

9.65

3

6.00

12.65

4

9.00

15.65

5





12.00

18.65

6


15.00

21.65







SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT



2	插针	铜	镀锡	
1	底座	PA66	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	针座
料号 PART NO	HC-5557-MX3.0-2AW

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1

X±0.25 X'±2"

单 位
UNIT

MM

X±0.25 X'±1"

张 数
PART NO

1 OF 1

XX±0.15 XX'±0.5"

审 核
CHECKED

夏操云

XXX±0.10 XXX'±0.5"

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe

批 准
APPROVE

赵亮亮

