

标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

PIN

尺寸 (mm)

A

B

-02A

3.00

9.65

-03A

6.00

12.65

-04A

9.00

15.65

-05A





12.00

18.65

-06A

15.00

21.65



P.C.B LAYOUT

## SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA66  
PIN Brass Tin-plated

|    |    |      |       |    |
|----|----|------|-------|----|
| 2  | 插针 | 铜    | 镀锡    |    |
| 1  | 基座 | PA66 | 黑色    |    |
| 序号 | 品名 | 材质   | 电镀/颜色 | 备注 |



深圳市虹成电子有限公司

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 品名<br>TITLE   | 针座               |
| 料号<br>PART NO | HC-5557-MX3.0-2A |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 例  
SCALE

1:1

X.±0.25

X'±2"

单 位  
UNIT

MM

.X±0.25

.X'±1"

张 数  
PART NO

1 OF 1

.XX±0.15

.XX'±0.5"

版 本  
REV

A

.XXX±0.10

.XXX'±0.5"

制 图  
DRAW

AhYe

审 核  
CHECKED

夏操云

批 准  
APPROVE

赵亮亮

