




http://hcdz2017.com/

2

3

4

5

6

7

8

9

标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE

编号

尺寸 (mm)

A

B

02Y

2.50

6.80

03Y

5.00

9.30

04Y

7.50

11.80

05Y

10.00

14.30

06Y

12.50

16.80

07Y

15.00

19.30

08Y

17.50

21.80

09Y

20.00

24.30

10Y

22.50

26.80

11Y

25.00

29.30

12Y

27.50

31.80

13Y

30.00

34.30

14Y

32.50

36.80

15Y

35.00

39.30

16Y

37.50

41.80

SPECIFICATIONS

- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperature Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Material: Housing: PA66

1	外壳	PA66	本色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名

TITLE

料 号

PART NO


胶壳

HC-XHB2.54-3Y

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 例
SCALE

1:1



X $\pm$ 0.25

X $\pm$ 2'

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

.X $\pm$ 0.20

.X $\pm$ 1'

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

.XX $\pm$ 0.15

.XX $\pm$ 0.5'

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

.XXX $\pm$ 0.10

.XXX $\pm$ 0.5'



http://hcdz2017.com/