




注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

|           |    |    |    |    |   |
|-----------|----|----|----|----|---|
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P1 | —— | 红 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P2 | —— | 白 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P2 | —— | 黄 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P2 | —— | 黑 |

|    |      |                                      |       |          |      |    |     |    |
|----|------|--------------------------------------|-------|----------|------|----|-----|----|
|    |      |                                      |       |          |      |    |     | 备注 |
|    |      |                                      |       |          |      |    |     |    |
|    |      |                                      |       |          |      |    |     |    |
| 3  | 端子   | HY2.0-T 镀锡端子                         |       |          |      | 4  | PCS |    |
| 2  | 胶壳   | (HOUSING)HY2.0 -4Y 白色                |       |          |      | 1  | PCS |    |
| 1  | 线材:  | UL1007-26AWG 红黑白黄 线 L=300MM尾部镀锡3.0mm | 303MM | 1.0/3.0T |      | 4  | PCS |    |
| 序号 | 产品料号 | 产品规格描述                               | 切线长度  | 剥头长度     | 分线长度 | 数量 | 单位  |    |

|                                                                 |      |             |                                   |       |       |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|--|
| <div>HM 黑米技术（东莞）有限公司</div> <div>HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD</div> |      |             |                                   |       |       |     |  |
| 黑米科技                                                            |      | Description | HY2.0-4Y/镀锡<br>UL1007-26# L=300mm |       |       |     |  |
|                                                                 |      | Cust P/N    | HY2.0-4P-A-300-26A                |       |       |     |  |
| Drawn                                                           | CHC  | MY P/N      |                                   | Rev.  | A     |     |  |
| Check                                                           | LIKE | Date        | 2025.11-19                        | Scale | None  |     |  |
| Approved                                                        | WSR  | Size: A4    | UNIT                              | mm    | Sheet | 1/1 |  |