




P2  
镀锡

P1  
XHB2. 54-3Y

3.0±0.3MM 镀锡 ——— P1 ————— 红  
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ————— 白  
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ————— 黑

- 注意事项:
- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
  - 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
  - 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
  - 4: 测试电压: 300V DC
  - 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

|    |      |                                         |       |          |      |    |     |    |
|----|------|-----------------------------------------|-------|----------|------|----|-----|----|
|    |      |                                         |       |          |      |    |     | 备注 |
|    |      |                                         |       |          |      |    |     |    |
|    |      |                                         |       |          |      |    |     |    |
| 3  | 端子   | XH-T 镀锡端子                               |       |          |      | 3  | PCS |    |
| 2  | 胶壳   | (HOUSING) XHB2. 54 -3Y 白色               |       |          |      | 1  | PCS |    |
| 1  | 线材:  | UL1007-24AWG0D1.4 红黑白线 L=100MM尾部镀锡3.0mm | 103MM | 1.0/3.0T |      | 3  | PCS |    |
| 序号 | 产品料号 | 产品规格描述                                  | 切线长度  | 剥头长度     | 分线长度 | 数量 | 单位  |    |

|                                                                 |      |          |             |                                       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------------------------------|-------|-----|
| <div>HM 黑米技术（东莞）有限公司</div> <div>HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD</div> |      |          |             |                                       |       |     |
|                                                                 |      |          | Description | XHB2. 54-3Y/ 镀锡<br>UL1007-24# L=100mm |       |     |
|                                                                 |      |          | Cust P/N    | XHB2.54-3P-A-100-24A                  |       |     |
| Drawn                                                           | CHC  | MY P/N   |             | Rev.                                  | A     |     |
| Check                                                           | LIKE | Date     | 2025.11-19  | Scale                                 | None  |     |
| Approved                                                        | WSR  | Size: A4 | UNIT        | mm                                    | Sheet | 1/1 |