




P2
镀锡

P1
XH2. 54-2Y

3.0±0.3MM 镀锡 ——— P1 ——— 红
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 黑

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

								备注
3	端子	XH-T 镀锡端子				2	PCS	
2	胶壳	(HOUSING)XH2. 54 -2Y 白色				1	PCS	
1	线材:	UL1007-24AWG 红黑 线 L=100MM尾部镀锡3.0mm	103MM	1.0/3.0T		2	PCS	
序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	

HM 黑米技术（东莞）有限公司
HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

		Description	XH2. 54-2Y/ 镀锡 UL1007-24# L=100mm			
		Cust P/N	XH2.54-2P-A-100-24A			
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A	
Check	LIKE	Date	2025.11-19	Scale	None	
Approved	WSR	Size: A4	UNIT	mm	Sheet	1/1