




注意事项:

1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。

2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX

3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN

4: 测试电压: 300V DC

5: 产品符合ROHS+REACH标准。

|           |    |    |   |
|-----------|----|----|---|
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P1 | 红 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P2 | 白 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P2 | 黄 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P2 | 黑 |

|    |      |                                      |       |          |      |    |     |    |
|----|------|--------------------------------------|-------|----------|------|----|-----|----|
|    |      |                                      |       |          |      |    |     | 备注 |
|    |      |                                      |       |          |      |    |     |    |
|    |      |                                      |       |          |      |    |     |    |
|    |      |                                      |       |          |      |    |     |    |
| 3  | 端子   | XH-T 镀锡端子                            |       |          |      | 6  | PCS |    |
| 2  | 胶壳   | (HOUSING) XHB2.54 -4Y 白色             |       |          |      | 1  | PCS |    |
| 1  | 线材:  | UL1007-24AWG 红黑白黄 线 L=200MM尾部镀锡3.0mm | 203MM | 1.0/3.0T |      | 6  | PCS |    |
| 序号 | 产品料号 | 产品规格描述                               | 切线长度  | 剥头长度     | 分线长度 | 数量 | 单位  |    |

|                                                                   |      |             |                                     |    |       |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|----|-------|------|
| <div>HM 黑米技术 (东莞) 有限公司</div> <div>HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD</div> |      |             |                                     |    |       |      |
|                                                                   |      | Description | XHB2.54-4Y/镀锡<br>UL1007-24# L=200mm |    |       |      |
|                                                                   |      | Cust P/N    | XHB2.54-4P-A-200-24A                |    |       |      |
| Drawn                                                             | CHC  | MY P/N      |                                     |    | Rev.  | A    |
| Check                                                             | LIKE | Date        | 2025.11-19                          |    | Scale | None |
| Approved                                                          | WSR  | Size: A4    | UNIT                                | mm | Sheet | 1/1  |