




P2
镀锡

P1
XH2. 54-6Y

3.0±0.3MM	镀锡	P1	红
3.0±0.3MM	镀锡	P2	白
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黄
3.0±0.3MM	镀锡	P2	绿
3.0±0.3MM	镀锡	P2	蓝
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黑

- 注意事项:
- 1: 成品需做100%导通测试：不得有短/断路及错位现象。
 - 2: 导通阻抗：2欧姆 MAX
 - 3: 绝缘阻抗：10欧姆 MIN
 - 4: 测试电压：300V DC
 - 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

								备注
3	端子	XH-T	镀锡端子			6	PCS	
2	胶壳		(HOUSING) XH2. 54 -6Y 白色			1	PCS	
1	线材:	UL1007-24AWG OD1.3	红黑白黄绿蓝线 L=100MM尾部镀锡3.0mm	103MM	1.0/3.0T	6	PCS	
序号	产品料号	产品规格描述		切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位

黑米技术（东莞）有限公司
HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

		Description	XH2. 54-6Y镀锡 UL1007-24# L=100mm			
		Cust P/N	XH2.54-6P-A-100-24A			
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A	
Check	LIKE	Date	2025.11-19	Scale	None	
Approved	WSR	Size: A4	UNIT	mm	Sheet	1/1