




- 注意事项:
- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
 - 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
 - 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
 - 4: 测试电压: 300V DC
 - 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

3.0±0.3MM	镀锡	—— P1	红
3.0±0.3MM	镀锡	—— P2	白
3.0±0.3MM	镀锡	—— P2	黄
3.0±0.3MM	镀锡	—— P2	绿
3.0±0.3MM	镀锡	—— P2	黑

								备注
3	端子	XH-T 镀锡端子				5	PCS	
2	胶壳	(HOUSING) XH2.54 -5Y 白色				1	PCS	
1	线材:	UL1007-24AWG 红黑白黄绿 线 L=200MM尾部镀锡3.0mm	203MM	1.0/3.0T		5	PCS	
序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	

HM 黑米技术（东莞）有限公司 HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD					
		Description	XH2.54-5Y镀锡 UL1007-24# L=200mm		
		Cust P/N	XH2.54-5P-A-200-24A		
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A
Check	LIKE	Date	2025.11-19	Scale	None
Approved	WSR	Size: A4	UNIT mm	Sheet	1/1