




P2  
镀锡

P1  
HY2.0-2Y

3.0±0.3MM 镀锡 ——— P1 ——— 红

3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 黑

- 注意事项:
- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
  - 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
  - 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
  - 4: 测试电压: 300V DC
  - 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

|    |      |                                    |       |          |      |    |     |    |
|----|------|------------------------------------|-------|----------|------|----|-----|----|
|    |      |                                    |       |          |      |    |     | 备注 |
|    |      |                                    |       |          |      |    |     |    |
|    |      |                                    |       |          |      |    |     |    |
|    |      |                                    |       |          |      |    |     |    |
| 3  | 端子   | HY2.0-T 镀锡端子                       |       |          |      | 2  | PCS |    |
| 2  | 胶壳   | (HOUSING)HY2.0 -2Y 白色              |       |          |      | 1  | PCS |    |
| 1  | 线材:  | UL1007-26AWG 红黑 线 L=300MM尾部镀锡3.0mm | 303MM | 1.0/3.0T |      | 2  | PCS |    |
| 序号 | 产品料号 | 产品规格描述                             | 切线长度  | 剥头长度     | 分线长度 | 数量 | 单位  |    |

|                                                                 |      |          |             |                                   |       |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|
| <div>HM 黑米技术（东莞）有限公司</div> <div>HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD</div> |      |          |             |                                   |       |     |
|                                                                 |      |          | Description | HY2.0-2Y/镀锡<br>UL1007-26# L=300mm |       |     |
|                                                                 |      |          | Cust P/N    | HY2.0-2P-A-300-26A                |       |     |
| Drawn                                                           | CHC  | MY P/N   |             | Rev.                              | A     |     |
| Check                                                           | LIKE | Date     | 2025.11-19  | Scale                             | None  |     |
| Approved                                                        | WSR  | Size: A4 | UNIT        | mm                                | Sheet | 1/1 |