




P2  
镀锡

P1  
XHB2. 54-3Y

3.0±0.3MM 镀锡 ——— P1 ——— 红  
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 白  
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 黑

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

| 序号 | 产品料号 | 产品规格描述                              | 切线长度  | 剥头长度     | 分线长度 | 数量 | 单位  | 备注 |
|----|------|-------------------------------------|-------|----------|------|----|-----|----|
| 3  | 端子   | XH-T 镀锡端子                           |       |          |      | 3  | PCS |    |
| 2  | 胶壳   | (HOUSING) XHB2. 54 -3Y 白色           |       |          |      | 1  | PCS |    |
| 1  | 线材:  | UL1007-24AWG 红黑白 线 L=200MM尾部镀锡3.0mm | 203MM | 1.0/3.0T |      | 3  | PCS |    |

**HM** 黑米技术（东莞）有限公司  
HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

|          |      |             |                                       |       |       |     |
|----------|------|-------------|---------------------------------------|-------|-------|-----|
|          |      | Description | XHB2. 54-3Y/ 镀锡<br>UL1007-24# L=200mm |       |       |     |
|          |      | Cust P/N    | XHB2.54-3P-A-200-24A                  |       |       |     |
| Drawn    | CHC  | MY P/N      |                                       | Rev.  | A     |     |
| Check    | LIKE | Date        | 2025.11-19                            | Scale | None  |     |
| Approved | WSR  | Size: A4    | UNIT                                  | mm    | Sheet | 1/1 |