




P2
镀锡

P1
PH2.0-3Y

3.0±0.3MM	镀锡	—— P1	—— 红
3.0±0.3MM	镀锡	—— P2	—— 白
3.0±0.3MM	镀锡	—— P2	—— 黑

- 注意事项：
- 1: 成品需做100%导通测试：不得有短/断路及错位现象。
 - 2: 导通阻抗：2欧姆 MAX
 - 3: 绝缘阻抗：10欧姆 MIN
 - 4: 测试电压：300V DC
 - 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

HM 黑米技术（东莞）有限公司
HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

								备注
3	端子	PH2.0-T 镀锡端子				3	PCS	
2	胶壳	(HOUSING)PH2.0 -3Y 白色				1	PCS	
1	线材：	UL1007-26AWG 红黑白 线 L=200MM尾部镀锡3.0mm	203MM	1.0/3.0T		3	PCS	
序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	

		Description	PH2.0-3Y/镀锡 UL1007-26# L=200mm			
		Cust P/N	PH2.0-3P-A-200-26A			
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A	
Check	LIKE	Date	2025.11-19	Scale	None	
Approved	WSR	Size: A4	UNIT	mm	Sheet	1/1