


Rev	Date	Revised Description	Drawn
A0	2025.03.19	New Drawing	XIAO



接线表

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

3.0±0.3MM	镀锡	P1	红
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黑

								备注
3	端子	ZH1.5-T 镀锡端子				2	PCS	
2	胶壳	ZH1.5-2Y 白色				1	PCS	
1	线材:	UL1007-28AWG 红黑 L=200MM尾部镀锡3.0mm	200MM	2.5/3.0T		2	PCS	
序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	

HM 黑米技术 (东莞) 有限公司 HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD						
		Description	ZH1.5-2Y/镀锡 UL1007-28# L=200mm			
		Cust P/N	ZH1.5-2P-A-200-28A			
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A	
Check	LIKE	Date	2025.11-19	Scale	None	
Approved	WSR	Size: A4	UNIT	mm	Sheet	1/1