




- 1:成品需做100%导通测试：不得有短/断路及错位现象。
- 2:导通阻抗：2欧姆 MAX
- 3:绝缘阻抗：10欧姆 MIN
- 4:测试电压：300V DC
- 5:产品符合ROHS+REACH标准。

								备注
3	端子	XH-T 镀锡端子				6	PCS	
2	胶壳	(HOUSING) XH2. 54 -6Y 白色				1	PCS	
1	线材:	UL1007-24AWG 红黑白黄绿蓝 线 L=200MM尾部镀锡3. 0mm	203MM	1. 0/3. 0T		6	PCS	
序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	

 黑米技术（东莞）有限公司 HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD					
		Description	XH2.54-6Y 镀锡 UL1007-24# L=200mm		
		Cust P/N	XH2.54-6P-A-200-24A		
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A
Check	LIKE	Date	2025.11-19	Scale	None
Approved	WSR	Size: A4	UNIT	mm	Sheet 1/1