




注意事项:

1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。

2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX

3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN

4: 测试电压: 300V DC

5: 产品符合ROHS+REACH标准。

|           |    |    |    |    |   |
|-----------|----|----|----|----|---|
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P1 | —— | 红 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P2 | —— | 白 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P2 | —— | 黄 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P2 | —— | 绿 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P2 | —— | 蓝 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | —— | P2 | —— | 黑 |

|    |      |                                        |       |          |      |    |     |    |
|----|------|----------------------------------------|-------|----------|------|----|-----|----|
|    |      |                                        |       |          |      |    |     | 备注 |
|    |      |                                        |       |          |      |    |     |    |
|    |      |                                        |       |          |      |    |     |    |
| 3  | 端子   | HY2.0-T 镀锡端子                           |       |          |      | 6  | PCS |    |
| 2  | 胶壳   | (HOUSING)HY2.0 -6Y 白色                  |       |          |      | 1  | PCS |    |
| 1  | 线材:  | UL1007-26AWG 红黑白黄绿蓝 线 L=100MM尾部镀锡3.0mm | 103MM | 1.0/3.0T |      | 6  | PCS |    |
| 序号 | 产品料号 | 产品规格描述                                 | 切线长度  | 剥头长度     | 分线长度 | 数量 | 单位  |    |

|                                                                 |      |          |             |                                   |       |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|
| <div>HM 黑米技术（东莞）有限公司</div> <div>HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD</div> |      |          |             |                                   |       |     |
|                                                                 |      |          | Description | HY2.0-6Y/镀锡<br>UL1007-26# L=200mm |       |     |
|                                                                 |      |          | Cust P/N    | HY2.0-6P-A-100-26A                |       |     |
| Drawn                                                           | CHC  | MY P/N   |             | Rev.                              | A     |     |
| Check                                                           | LIKE | Date     | 2025.11-19  | Scale                             | None  |     |
| Approved                                                        | WSR  | Size: A4 | UNIT        | mm                                | Sheet | 1/1 |