




P2
镀锡

P1
XHB2. 54-3Y

3.0±0.3MM	镀锡	—— P1	红
3.0±0.3MM	镀锡	—— P2	白
3.0±0.3MM	镀锡	—— P2	黑

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

								备注
3	端子	XH-T 镀锡端子				3	PCS	
2	胶壳	(HOUSING) XHB2. 54 -3Y 白色				1	PCS	
1	线材:	UL1007-24AWG0D1.4 红黑白线 L=300MM尾部镀锡3.0mm	303MM	1.0/3.0T		3	PCS	
序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	

HM 黑米技术（东莞）有限公司
HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

		Description	XHB2. 54-3Y/ 镀锡 UL1007-24# L=300mm			
		Cust P/N	XHB2.54-3P-A-300-24A			
Drawn	CHC	MY P/N		Rev.	A	
Check	LIKE	Date	2025.11-19	Scale	None	
Approved	WSR	Size: A4	UNIT	mm	Sheet	1/1