


PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	10.50~10.70	28.9~29.1
1.25~2.00	10.50~10.70	29.1~29.2
2.00~3.00	10.50~10.70	29.2~29.3

NOTES:

- Rating:
 - VDE ENEC 16(4)A 250V AC T85/55
 - KC 16(4)A 250V AC T85/55
 - CQC 16(4)A 250V AC T105/55
 - UL cUL 16GPA 125V AC/16GPA 250V AC T105/55
- Circuit Diagram: 2P ON-OFF
- Terminal Strength: $\geq 80N$
- Electrical life: ≥ 10000 cycles
- Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min
Terminals to Button: 3000VAC 1min
Leakage Current: 1mA
- Current resistance: $\leq 50m\Omega$ (initial)
- Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$
- Body Material: NYLON 66 94V-0~2



序号	名称	数量	材料	处理	备注
7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	1	0.8mm黄铜带	镀锡	
4	接触桥	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀银	
3	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀镍	
2	弹簧	1	∅0.45弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PC		

47*34*25cm箱, 100只*20袋装=2K件, 净重:13 KG, 毛重:15.5=KG,

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	普通公差: COMMON TOLERANCE :	单位 UNIT	mm	投影 PROJECTED	品名 PRODUCT NAME	跷板开关	比例 SCALE	Free
A4				UP TO 5	±0.20						
A3				ABOVE 5 TO 30	±0.30						
A2				ABOVE 30	±0.50						
A1				ANGULAR	±5°						
				日期 DATE	2021.11.12	核 准 APPROVAL BY	周培雷	图号 DWG NO.	RS606-1010011CBB-ZP		

XGB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.