


红
白
黄
绿
蓝
黑

200±3



P2
镀锡

P1
HY2.0-6Y

3.0±0.5

1007-26#

HY2.0-XXP-X-XXX(X)-XXA-UL1007

① ② ③ ④ ⑤

- ① 系列 (Series No)
② PIN:02P-15P
③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向
④ 线长 (Line length) L:(可定制长度); (X): 末端镀锡长度单位:mm
⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG26)

Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
BL (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)

3.0±0.3MM 镀锡 ——— P1 ——— 红
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 白
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 黄
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 绿
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 蓝
3.0±0.3MM 镀锡 ——— P2 ——— 黑

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
4: 测试电压: 300V DC
5: 产品符合ROHS+REACH标准。

									备注		new		2015/5/3	A	瀚源		
										ECN BO.	DESCRIPTION.		DATE.	REV.			
										DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2	SCALE: 3:1
3	端子	HY2.0-T 镀锡端子						2	PCS	Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	HY2.0-6P-1-200(3)-26A-UL1007		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X.
2	胶壳	HY2.0-6Y 白色						1	PCS				MODEL NAME	HY2.0-6P-1-200(3)-26A-UL1007	X.x		20.20
1	线材	UL1007-26AWG 红白黄绿蓝黑 L=200MM 尾部镀锡3.0mm				200MM	1.0/3.0T		2				PCS	ANGULAIR	X.xx	20.15	
序号	产品料号	产品规格描述				切线长度	剥头长度	分线长度	数量				单位	3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		