


PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	12.90~13.10	18.9~19.1
1.25~2.00	12.90~13.10	19.1~19.2
2.00~3.00	12.90~13.10	19.3~19.4

- NOTES:**
- Rating:
 - CQC 6A 250VAC
 - 6(8)A 250VAC
 - 8A/128A 250VAC T105/55
 - UL CUL 10GPA 125VAC
 - 6GPA 250VAC T105/55
 - VDE ENEC 6(4)A 250VAC T85/55
 - KC 6(4)A 250VAC T85/55
 - Circuit Diagram: 2P ON-OFF
 - Terminal Strength: ≥80N
 - Electrical life: ≥10000 cycles
 - Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min
Terminals to Button: 3000VAC 1min
 - Leakage Current: 1mA
 - Current resistance: ≤50mΩ (initial)
 - Insulation resistance: ≥100MΩ
 - Body Material: NYLON 66 94V-2~0



7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	1	0.8mm黄铜带	镀锡	
4	接触桥	1	0.6mm黄铜带 +复合银触点	镀银	
3	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀锌	
2	弹簧	1	∅0.4弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

47x34x29.5cm, 箱=5K/PCS, 100只*50袋装, 净重. 15.5 KG, 毛重. 17.5 KG/件,

A4				普通公差:		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单位	mm	投影		品名	晓板开关	比例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘图	干方毅	核对	吴飞	型号	RS601A-101001(4B)-ZP		
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ABOVE 30	±0.50	日期	2021.10.05	核准	周培雷	图号	/RS601		
				ANGULAR	±5°								