


P2
镀锡

P1
HY2.0-5Y

3.0±0.3MM	镀锡	P1	红
3.0±0.3MM	镀锡	P2	白
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黄
3.0±0.3MM	镀锡	P2	绿
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黑

HY2.0-XXP-X-XXX(X)-XXA-UL1007

①	②	③	④	⑤
---	---	---	---	---

- ① 系列 (Series No)
- ② PIN:02P-15P
- ③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向
- ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度); (X): 末端镀锡长度单位:mm
- ⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG26)
- Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
BL (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)

注意事项:

- 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 测试电压: 300V DC
- 产品符合ROHS+REACH标准。

									备注			new		2015/5/3		A		瀚源		
										ECN BO.		DESCRIPTION.			DATE.		REV.			
										DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER				SCALT: 1/2		SCALE: 3:1	
										Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	HY2. 0-5P-1-200 (3) -26A-UL1007	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:				X. 20.25 X.x 20.20 X.xx 20.15 ANGULAIR 23	
3	端子	HY2. 0-T 镀锡端子											2	PCS		MODEL NAME	HY2. 0-5P-1-200 (3) -26A-UL1007			
2	胶壳	HY2. 0-5Y 白色												1	PCS					
1	线材:	UL1007-26AWG 红白黄绿黑 L=200MM尾部镀锡3.0mm				200MM	1.0/3.0T							2	PCS					
序号	产品料号	产品规格描述				切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位			3RD ANGLE PROJ		HanElectricity Co.,LTD			FILE.NO.		