



P1
ZH1.5-3Y

P2
镀锡

UL1007-28#

ZH1.5-XXP-X-XXX(X)-XXA-UL1007

① ② ③ ④ ⑤

① 系列 (Series No)

② PIN:02P-15P

③ 1: 单头; 2: 双头同向; 3 双头异向

④ 线长 (Line length) L:(可定制长度);(X): 末端镀锡长度单位:mm

⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A: (AWG28)

Circuit: R (red) / B (black) / Y (yellow) / G (green) /

BL (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)

3.0±0.3MM	镀锡	——	P1	——	红
3.0±0.3MM	镀锡	——	P2	——	白
3.0±0.3MM	镀锡	——	P3	——	黑

注意事项:

1: **成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。**
2: **导通阻抗: 2欧姆 MAX**
3: **绝缘阻抗: 10欧姆 MIN**
4: **测试电压: 300V DC**
5: **产品符合ROHS+REACH标准。**

[illegible]