


P2  
镀锡

P1  
HY2.0-5Y

|           |    |    |   |
|-----------|----|----|---|
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P1 | 红 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P2 | 白 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P2 | 黄 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P2 | 绿 |
| 3.0±0.3MM | 镀锡 | P2 | 黑 |

HY2.0-XXP-X-XXX(X)-XXA-UL1007

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|

- ① 系列 (Series No)
- ② PIN:02P-15P
- ③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向
- ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度); (X): 末端镀锡长度单位:mm
- ⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG26)

Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /  
BL (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

|    |      |                                     |  |  |       |          |      |    |     |          |         |              |                |                                |                                       |                        |            |     |            |       |
|----|------|-------------------------------------|--|--|-------|----------|------|----|-----|----------|---------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----|------------|-------|
|    |      |                                     |  |  |       |          |      |    | 备注  |          |         | new          |                | 2015/5/3                       |                                       | A                      |            | 瀚源  |            |       |
|    |      |                                     |  |  |       |          |      |    |     | ECN BO.  |         | DESCRIPTION. |                |                                | DATE.                                 |                        | REV.       |     |            |       |
|    |      |                                     |  |  |       |          |      |    |     | DESIGNED | CHECKED | APPROVAL     | DRAWING NUMBER |                                |                                       |                        | SCALT: 1/2 |     | SCALE: 3:1 |       |
|    |      |                                     |  |  |       |          |      |    |     | Mikey    | Tom     | Jerry        | PART NAME      | HY2. 0-5P-1-300 (3)-26A-UL1007 | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE: |                        |            |     | X.         | 20.25 |
| 3  | 端子   | HY2. 0-T 镀锡端子                       |  |  |       |          |      | 2  | PCS |          |         |              | MODEL NAME     | HY2. 0-5P-1-300 (3)-26A-UL1007 |                                       |                        |            | X.x | 20.20      |       |
| 2  | 胶壳   | HY2. 0-5Y 白色                        |  |  |       |          |      | 1  | PCS |          |         |              |                |                                |                                       | ANGULAIR               |            |     | X.xx       | 20.15 |
| 1  | 线材:  | UL1007-26AWG 红白黄绿黑 L=300MM尾部镀锡3.0mm |  |  | 300MM | 1.0/3.0T |      | 2  | PCS |          |         |              |                |                                |                                       |                        |            |     |            | 23    |
| 序号 | 产品料号 | 产品规格描述                              |  |  | 切线长度  | 剥头长度     | 分线长度 | 数量 | 单位  |          |         |              | 3RD ANGLE PROJ |                                |                                       | HanElectricity Co.,LTD |            |     | FILE.NO.   |       |