


红
白
黄
绿
蓝
黑



P2
镀锡
P1
XH2. 54-6Y

3.0±0.3MM	镀锡	P1	红
3.0±0.3MM	镀锡	P2	白
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黄
3.0±0.3MM	镀锡	P2	绿
3.0±0.3MM	镀锡	P2	蓝
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黑

XH2. 54-XXP-X-XXX(X)-XXA-UL1007

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

- ① 系列 (Series No)
- ② PIN:02P-15P
- ③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向
- ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度);(X): 末端镀锡长度单位:mm
- ⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG24)
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
BL (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

								new		2015/5/3	A	瀚源			
								ECN BO.		DESCRIPTION.	DATE.		REV.		
								DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2	SCALE: 3:1		
3	端子	XH-T	镀锡端子			2	PCS	Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	XH2. 54-6P-1-100(3)-24A-UL1007	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X. xx	20.25
2	胶壳	XH2. 54-6Y	白色			1	PCS				MODEL NAME	XH2. 54-6P-1-100(3)-24A-UL1007		X.xx	20.15
1	线材:	UL1007-24AWG	红白黄绿蓝黑	L=100MM	尾部镀锡3.0mm	100MM	1.0/3.0T				2	PCS	3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD	FILE.NO.
序号	产品料号	产品规格描述		切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位							