

200±3

红  
白  
黑

3.0±0.5

1007-24#

P2  
镀锡

P1  
XH2.54-3Y

XH2.54-XXP-X-XXX(X)-XXA-UL1007

① ② ③ ④ ⑤

① 系列 (Series No)

② PIN:02P-15P

③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向

④ 线长 (Line length) L:(可定制长度);(X): 末端镀锡长度单位:mm

⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG24)

Circuit:R(red)/B(black)/Y(yellow)/G(green)/  
BL(blue)/P(purple)/YR(orange)/W(white)/N(brown)/E(grey)

3.0±0.3MM 镀锡 —— P1 —— 红  
3.0±0.3MM 镀锡 —— P2 —— 白  
3.0±0.3MM 镀锡 —— P2 —— 黑

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

								new		2015/5/3	A	瀚源		
								ECN BO.		DATE.	REV.			
								DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER		SCALE: 1/2	SCALE: 3:1
								Mikey	Tom	Jerry	PART NAME		XH2.54-3P-1-200(3)-24A-UL1007	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.TOLERANCE: X.X X.XX ANGULAIR ?3
											MODEL NAME	XH2.54-3P-1-200(3)-24A-UL1007		
											3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		
3	端子	XH-T	镀锡端子			2	PCS							
2	胶壳	XH2.54-3Y	白色			1	PCS							
1	线材:	UL1007-24AWG 红白黑	L=200MM 尾部镀锡3.0mm	200MM	1.0/3.0T	2	PCS							
序号	产品料号	产品规格描述		切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位						