



PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	10.50~10.70	28.9~29.1
1.25~2.00	10.50~10.70	29.1~29.2
2.00~3.00	10.50~10.70	29.2~29.3

NOTES:

1. Rating:

- VDE ENEC 16(4)A 250V AC T85/55
- KC 16(4)A 250V AC T85/55
- CQC 16(4)A 250V AC T105/55
- UL cUL 16GPA 125V AC/16GPA 250V AC T105/55

2. Circuit Diagram: 3P ON-OFF

3. Terminal Strength: ≥80N

4. Electrical life: ≥10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage:1500VAC 1min
Terminals to Button:3000VAC 1min
Leakage Current:1mA

6. Current resistance: ≤50mΩ (initial)

7. Insulation resistance: ≥100MΩ

8. Body Materil: NYLON 66 94V-0²

11	基座	1	环保阻燃PA66		
10	零线端	1	0.8mm黄铜带 +0.1mm镀青铜带	酸洗	
9	弯端	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
8	中端	1	0.8mm黄铜带	镀锡	
7	接触桥	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀银	
6	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀镍	
5	弹簧	1	∅0.45弹簧钢丝	发黑	
4	氖灯	1			红灯
3	内套	1	环保阻燃PA66		
2	猫眼	1	环保阻燃PC		
1	猫眼按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

A4				普通公差:		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单位	mm	投影		品名	跷板开关	比例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	UNIT		核	对	PRODUCT NAME		SCALE	
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ABOVE 30	±0.50	绘图	GAO. PENG	核	对	型号	RS606		
				ANGULAR	±5°	DRAWN BY		核	准	图号	RS606-101N171CA1A1		
						日期	2023. 3. 8	核	准	DWG NO.			
								APPROVAL BY	LAI. HE. JIE				