



兆星精密电子(深圳)有限公司  
Zhaoxing Precision Electronics (Shenzhen) Co., LTD

## 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer: \_\_\_\_\_

贵司料号CUSTOMER P/N: \_\_\_\_\_

敝司料号INTERIOR P/N: \_\_\_\_\_

FFC排线1.0mm 13P 总长100mm 反向 金手指4mm 加强板8mm

ZX-FFC1.0-F-10048-13P


### 贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

拟制/Drawn	ROSE
审核/Check	LEO
批准/Approved	JOHN



### 注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20706	43um	60V 105C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
		厚度	0.035	±0.005
3	导体 镀锡	宽度	0.3	±0.03
		电镀	锡Sn	≥40u"
4	导体镀层	电镀		
		电镀		

尺寸			
导体芯数量	N	13	
间距	P	1.0	±0.05
总间距	Pt	12	±0.08
总宽度	W	14	±0.08
边缘宽度	M	1.0	±0.08
总长度	L	100	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A		≤0.3
冲孔倾斜度	B		≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	±1

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2.储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

规格型号:	ZX-FFC1.0-F-10048-13P		
客户料号:		客户型号:	
版本	变更内容		日期
A/O	新制作	2023/10/07	名称: FFC软排线
			图号: ZX2025120820
			绘图: ROSE
			比例: FIT
			单位: 毫米(mm)
			审核: LEO
		视觉:	页码: 第一页(共1页)
			核准: JOHN



兆星精密电子(深圳)有限公司